



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


| Algemene informatie | | UV-afname bij 8.000 uur | |
|------------------------------------|-------------|--|--------|
| Lampvoet | G5 [G5] | | 60 % |
| Hoofdtoepassing | Insectenval | Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 10000 h | Power (Rated) (Nom) | 6 W |
| Nuttige levensduur (nom.) | 5000 h | Lampstroom (nom.) | 0,16 A |
| Eisen aan armatuurontwerp | | Spanning (nom.) | 42 V |
| Kleurcode | 10 | Mechanische eigenschappen en behuizing | |
| Kleuraanduiding | Actinisch | Lampvorm | T16 |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 222 | Goedkeuring en toepassing | |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 210 | Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 4,4 mg |
| UV-afname bij 500 uur | 17 % | UV | |
| UV-afname bij 1.000 uur | 25 % | UV-B/UV-A (IEC) | 0,2 % |
| UV-afname bij 2.000 uur | 35 % | | |
| UV-afname bij 5.000 uur | 50 % | | |

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| UV-A-straling 100 uur (IEC) | 1,4 W |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871150026039027 |
| Productnaam voor bestelling | Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC |
| EAN/UPC - Product | 8711500260390 |
| Bestelcode | 26039027 |
| Lokale code | TL6W10 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Beschrijving lokale code | FLUORESCENT REPROGRAPHY LAMPS |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 250 |
| SAP-materiaal | 928000501030 |
| Net Weight (Piece) | 21,000 g |


Maatschets




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC | 16 mm | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Fotometrische gegevens



XDPB_XUVATL_10-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUVATL_10-Spectral power distribution Colour

